

Döner Silindirçeyrek dönüşlü aktüatör DRRD-16-180-FH-Y9A

Ürün numarası: 1644389

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | 16 |
| Sönümlenme açısı | 43 drc |
| Son konum başına dönüş açısı ayar aralığı | +10 /-170 derece |
| Dönüş açısı | 180 drc |
| Sönümlenme | dahili normal hidrolik sönümlenme |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | Kremayer/pinyon |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork | 1.59 Nm |
| İzin verilen kütle atalet momenti | 0.07 kgm ² |
| Ürün ağırlığı | 650 g |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile dişi diş ile |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Tahrik mili malzemesi | Su verilmiş ve temperlenmiş çelik |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım sürgülü eloksallı |