


Sinir anahtarı ek donanımı

QH-DR-E-S3-E-SW-B

Ürün numarası: 164854

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	Köşeli
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	hayır
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Kutup korumalı	hayır
Ölçme prensibi	Mekanik/elektriksel
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 250 V
İzolasyon gerilimi	250 V
Max. Çıkış akımı	16.000 mA
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Kirlilik sınıfı	3
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 85 °C
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Kablo çapı	8 ... 13 mm
Kablo bağlantısı	M20
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	EPDM
Gövde kapağı için malzeme açıklamaları	PC
Gövde soketi için malzeme açıklamaları	PA
Konsol için malzeme açıklamaları	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik