


Sinir anahtari ek donanımı

QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Ürün numarası: 164855

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	Köşeli
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ölçme prensibi	pnömatik
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	EPDM
Gövde kapağı için malzeme açıklamaları	PC
Gövde soketi için malzeme açıklamaları	PA
Konsol için malzeme açıklamaları	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik