


Stopper silindiri STA-50-30-P-A-R

Ürün numarası: 164885

FESTO

Makaralı.

Bu ürünün sivi ortamlarda kullanılmasına müsaade edilmez. Çift etkili bir silindire kolayca donatılabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	30 mm
Piston çapı	50 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Tasarım yapısı	Makaralı piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Yassı piston kolu
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çarpma kuvveti	2.300 N
Anahtarlama sırasında izin verilen yanıl kuvvet	1.100 N
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Makara için malzeme açıklamaları	Çelik