


Stoper silindiri STAF-80-30-P-A-R

Ürün numarası: 164886

FESTO

Makaralı ve yerleşik flanş plakalı.
Bu ürünün sıvı ortamlarda kullanılmasına müsaade edilmez. Çift etkili
bir silindire kolayca donatılabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	30 mm
Piston çapı	80 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Tasarım yapısı	Piston Makaralı piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Yassı piston kolu
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Dışarı sürülmüş piston mili üzerine izin verilen vurma kuvveti	14.600 N
Anahtarlama sırasında izin verilen yanıl kuvvet	4.500 N
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme, makara	Çelik