



# Yassı silindir EZH-10/40-40-A-B

Ürün numarası: 164990

FESTO

Dönmez, SME-8, SMT-8 için T-slotlu



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	40 mm
Piston çapı	22 mm Eşdeğer çap
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Tasarım yapısı	Piston Kare piston mili
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Mpa işletim basıncı	0,25 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı	2,5 ... 6 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	205 N
Teorik minimum yay geri dönüş kuvveti	18 N
Teorik maksimum yay geri dönüş kuvveti	28 N
Ürün ağırlığı	242 g
Bağlantı şekli	yanal delikli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, piston mili	PA-kuvvetlendirilmiş