



Yassı silindir EZH-2,5/9-10-B

Ürün numarası: 164991

FESTO

Dönmeye karşı korumalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	6 mm Eşdeğer çap
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Tasarım yapısı	Piston Kare piston mili
Konum algılama	No
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Mpa işletim basıncı	0,28 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı	2,8 ... 6 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	10 N
Teorik minimum yay geri dönüş kuvveti	3 N
Teorik maksimum yay geri dönüş kuvveti	4 N
Ürün ağırlığı	11 g
Bağlantı şekli	yanal delikli
Pnömatik bağlantı	Nipel bağlantı PK-3
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, piston mili	Bakır alaşım Nikel kaplı