


Baęlantı plakası PAML-CP-90-HP3-G34

Ürün numarası: 1651542

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	90
Nominal ap DN	36
Seri	L
Mpa iřletim basıncı	0 ... 5 MPa
alıřma basıncı	0 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [-::-]
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklıęı	5 ... 60 °C
evre sıcaklıęı	5 ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	750 g
Pnömatik baęlantı 1	G3/4
Pnömatik baęlantı 2	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	İřlenmiř alüminyum alıřımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, vidalar	Paslanmaz elik