

Sızdırmazlık halkası OL-M16

Ürün numarası: 165298

FESTO

Hava kaçırmaz



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 16030
Tank büyüklüğü	1
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 30 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Çevre sıcaklığı	-40 ... 100 °C
Ortam sıcaklığında manüel sıkma	evet
Nominal sıkma torku	30 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun