


# Alıcı SOEG-E-Q30-NS-S-2L

Ürün numarası: 165321  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri Alıcı
Işık tipi	İnfrared
Kapsam	0 ... 6.000 mm
Çevre sıcaklığı	-25 ... 55 °C
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Karanlıkta anahtarlama
Max. Anahtarlama frekansı	1.000 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriya kalan dalgalanma	20 %
Boşta çalışma akımı	30 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M8x1 3-pinli
Büyüklük	30x30x15 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	18 g
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Fonksiyon rezerve göstergesi	Yeşil LED
Ayarlama seçenekleri	Potansiyometre
Ayarlama aralığının üst sınırı	6.000 mm
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 55 °C
Koruma sınıfı	IP65
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma