



Fiber optik cihazı SOEG-L-Q30-NA-S-2L

Ürün numarası: 165325
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme metodu	Fiber-optik birim
Işık tipi	kırmızı
Kapsam	0 ... 120 mm
Çevre sıcaklığı	-25 ... 55 °C
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Antivalent
Max. Anahtarlama frekansı	1.000 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriya kalan dalgalanma	20 %
Boşta çalışma akımı	25 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M8x1 4-pinli
Büyükklük	30x30x15 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	18 g
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Fonksiyon rezerve göstergesi	Yeşil LED
Ayarlama seçenekleri	Potansiyometre
Ayarlama aralığının üst sınırı	100 ... 400 mm
Fiber optiğe bağlı olarak ayarlama yeri üst sınırıdır	SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 'da 100 mm SOEZ-LLK-RT-2,0-M6 'da 120 mm SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 'de 280 mm SOEZ-LLK-SE-2,0-M4 'de 400 mm
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 55 °C
Koruma sınıfı	IP65
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma