


Verici SOEG-S-Q30-S-L

Ürün numarası: 165353
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri Verici
Işık tipi	İnfrared
Çevre sıcaklığı	-25 ... 55 °C
Gerilim düşmesi	2 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Geriyə kalan dalgalanma	20 %
Boşta çalışma akımı	25 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M8x1 3-pinli
Büyükük	30x30x15 mm
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	18 g
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Ayarlama aralığının üst sınırı	6 mm
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 55 °C
Koruma sınıfı	IP65
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma