


Fiber optik kablo SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

Ürün numarası: 165356

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçme metodu	Fiber optik Yansıma ışığı algılayıcı
Çevre sıcaklığı	-20 ... 160 °C
Büyükük	M6
Ürün ağırlığı	34 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç Krom kaplı
Ayarlama aralığının üst sınırı	100 mm
Esnek montajın ortam sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Koruma sınıfı	IP54
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L