

Fiber-Optik Kablo SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Ürün numarası: 165357

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüm metodu	Tek yönlü ışık bariyeri Işık kılavuzu
Ortam sıcaklığı	-20 °C...160 °C
Boyut	M4
Ürün ağırlığı	46 Gram
Gövde malzemesi	Pirinç krom kaplama
Ayar aralığı üst sınırı	280 mm
Hareketli kurulum ortam sıcaklığı	-20 °C...120 °C
Koruma türü	IP54
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L