

Manometre

MA-40-16-1/8-EN-CT

Ürün numarası: 165866

FESTO

With display unit in bar and psi.

Products to be discontinued. Available until 2010.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|---|
| Gösterge aralığı [bar] | 0 ... 16 bar |
| Uygun olduğu standart | EN 837-1 |
| Manometre çapı | 40 |
| Tasarım yapısı | Bourdon tüplü manometre |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Kullanım havası | Neutral liquids Nötr gazlar No oxygen No acetyls |
| Çalışma basıncı | 0 ... 16 bar |
| Değişken yük faktörü | 0,66 |
| Ölçme hassasiyeti sınıfı | 2,5 |
| Koruma sınıfı | IP43 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Malzeme hakkında not | Free of copper and PTFE Conforms to RoHS |
| Bağlantının yönü | Arka tarafı merkezli |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Materials in contact with media | Pirinç |
| Malzeme bilgisi, vidalı saplama | Nikel kaplı Pirinç |
| Gövde için malzeme bilgisi | ABS |
| Pencere camı malzeme bilgisi | PS |
| Renkli gövde | Siyah |
| Ürün ağırlığı | 60 g |