


# Bağlantı kablosu

## NHSB-A1-25-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Ürün numarası: 1686612

FESTO

Doğrusal aktüatör PFDI ile kullanım için uygundur.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Koruyucu hortum uzunluğu	25 m
Montaj konumu	istenildiği gibi
Dış alandaki kullanım	C1 – Çevre şartlarından korumalı çalışma alanları.
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Relatif hava nemi	5 - 100 % Yoğunlaştırılmış
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, 3-pin
Elektriksel bağlantı 2	Açık uç, 3-telli
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Pnömatik bağlantı	8 mm hortum dış çapı için
Min. Kablo bükme radyusu	100 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Ürün ağırlığı	6.250 g
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Hortum koruması için malzeme bilgisi	PA
Malzeme bilgisi, koruyucu kondüit rakoru	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE