


Küresel vana

VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T

Ürün numarası: 1692209

FESTO

Kompakt flanşlı küresel vana, paslanmaz çelik, 2/2 yollu, nominal çap DN100, tepe flanş F0710, PN16, DIN 1092-1.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Vida bağlantılı halka gövde
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F07 F10
İç çap	96 mm
Nominal çap DN	100
Valf fonksiyonu	2/2
Yardımcı el kumanda	yok
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	16
Tetikleme momenti	148 Nm
Standarda dayalı	EN 1092-1 ISO 5211
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar Diğer akışkanlar talep üzerine
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 200 °C
Debi miktarı Kv	1.414 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PTFE PTFE takviyeli
Malzeme, bilya	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	20.600 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma