


Solenoid bobin

MSN1W-24AC/12DC

Ürün numarası: 170152

FESTO

Alternatif gerilim (AC) için, soketsiz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Min. çekme süresi	10 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Güç faktörü cos {phi}	0,7
Karakteristik bobin değerleri	12 V DC: 5 W 24 V AC: 50 Hz, toplama gücü 7.5 VA, tutma gücü 5 VA 24 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5 VA, tutma gücü 3.7 VA
Müsaade edilir gerilim salınımı	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre kelepçeli DIN EN 175301-803 e göre
Bağlantı şekli	sıkıştırılmış tutma kelepçeli
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Çelik
Malzeme, bobin	Bakır