


Ayarlama deęeri modülü

SPC200-2AI-U

Ürün numarası: 170177

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|-----------------------------|
| Max. yükseltme hatası | 0,2 % |
| Referans geriliminin mutlak doęruluęu | 0,4 % |
| Analog girişlerin sayısı | 2 |
| Çözünürlük | 12 Bit |
| Giriş filtresi | Derin geçiş 16 Hz |
| Giriş gerilim aralığı | 0 ... 10 V |
| Referans akım kaynaęının maksimum yük akımı | 8 mA |
| Max. offset error | 1,5 mV |
| Min. giriş direnci | 200 kOhm |
| Referans gerilimi | 10 V |
| Tipik akım tüketim girişi | 10 mA |
| Ürün aęırlığı | 55 g |
| Çeviricinin mutlak doęruluęu | < 0,3 % FS |
| Doęrusal deęil | 3 LSB |
| Elektriksel baęlantı, girişler | Baęlantı plakası 9-pinli |
| Montaj yeri | 3 'ten sonra yukarıya |