



Mini kızak SLT-20-10-P-A

Ürün numarası: 170567

FESTO

Hassas, büyük yüklere dayanıklı rulmanlı yataklama ve ayarlanabilen son konum dayamaları.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Ayarlanabilir son konum aralığı/uzunluğu	12 mm
Piston çapı	20 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Yoke
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj konumu	istenildiği gibi
Yatak	Bilyeli kafes kılavuzu
Tasarım yapısı	Yoke-kinematik
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,4 Nm
Max. kuvvet Fy	1.600 N
Max. kuvvet Fz	1.600 N
Max. tork Mx	16 Nm
Max. tork My	16 Nm
Max. tork Mz	18 Nm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	317 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	376 N
Hareket eden kütle	533 g
Ürün ağırlığı	1.156 g
Alternatif bağlantılar	Ürünün teknik resmine bak
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik