


# Elektrikli basınç regülasyon valfi PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-4

Ürün numarası: 1709136

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	90
Nominal çap DN	24
Seri	L
Montaj pozisyonu	dikey
Tetikleme şekli	elektriksel
Tasarım yapısı	Elektriksel olarak ayarlanabilir basınç regülasyon valfi
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Mpa işletim basıncı	0 ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 50 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 20 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Sinyal aralığı, analog çıkış	4 - 20 mA
Sinyal aralığı, analog giriş	4 - 20 mA
Ayar değerleri / Mevcut değerler	Akım tipi 4 - 20 mA
Müsaade edilebilirlik	SE Type Test Certification
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	6.100 g
Elektrik bağlantısı IN	Soket, M12, 5-pin, A-kodlu
Elektriksel bağlantı OUT	Soket, M12, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı şekli	Şartlandırıcıda Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 11	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1
Pnömatik port 22	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pnömatik port 82	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, alt kapak	Anotlanmış alüminyum
Malzeme, yay	Yay çeligi
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum