



Elektrikli basınç regülasyon valfi PREL-186-HP3-V1-A-40CFX2-1

Ürün numarası: 1709208

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	186
Nominal çap DN	45
Seri	L
Montaj konumu	dikey
Tetikleme şekli	elektriksel
Tasarım yapısı	Elektriksel olarak ayarlanabilir basınç regülasyon valfi
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Güvenlik fonksiyonu	Kontrol odası hava tahliyesi
Performans seviyesi (PL)	Kontrol odası hava tahliyesi / kategori 3, performans düzeyi d
Çalışma basıncı	0 ... 50 bar
Basınç ayar aralığı	0,4 ... 40 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,1 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Sinyal aralığı, analog çıkış	4 - 20 mA
Sinyal aralığı, analog giriş	0 - 10 V
Ayar değerleri / Mevcut değerler	Gerilim tipi 0 - 10 V
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	SE Type Test Certification
Elektriksel bağlantı IN	Soket, M12, 5-pin, A-kodlu
Elektriksel bağlantı OUT	Soket, M12, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı şekli	Seçenekler: Şartlandırıcıda Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 11	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1
Pnömatik port 22	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pnömatik port 82	G1/2
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Malzeme, alt kapak	Alüminyum eloksal kaplama
Malzeme, yay	Yay çeligi
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama