


Kılavuz birim EAGF-V2-KF-100-200

Ürün numarası: 1725851

FESTO

ESBF elektrikli silindir için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	100
Strok	200 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	2.300 N
Maks. kuvvet Fy statik	3.120 N
Max. kuvvet Fz	2.300 N
Maks. kuvvet Fz statik	3.120 N
Max. tork Mx	198 Nm
Max. Tork, Mx statik	268 Nm
Max. tork My	197 Nm
Max. Tork, My statik	267 Nm
Max. tork Mz	197 Nm
Max. Tork, Mz statik	267 Nm
Yer değiştirme kuvveti	40 N
Hareket eden kütle	7.662 g
Ürün ağırlığı	14.783 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	47 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	3,6 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	Çelik