


Yuvarlak silindir DSAG-63- -PPV-A


Ürün numarası: 172851
Üretimden kalkacak ürün

[Dişli saclı kapak](#)
[İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	63 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	27 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	1.682 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	1.870 N
0 mm strokda hareket eden kütle	1.137 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	24,8 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.397 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	43,9 g
Pnömatik bağlantı	M45x1,5
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik