

Kör tapa QSP10-PTB

Ürün numarası: 172976

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükük | Standart |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım | Düz Form |
| Tank büyükükü | 1 |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | 0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | 0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | 13,775 ... 145 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1,1 g |
| Bağlantı şekli | Sabitleme pimi |
| Pnömatik bağlantı 1 | Kartuş 10 mm |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PA |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |