

Solenoid valf



MEH-5/3G-5,0-I-B

Ürün numarası: 173408
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Midi-Pneumatic, bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir- ayrıca sipariş edilmelidir.

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 kapalı
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	17,8 mm
Standart nominal debi	600 l/min
Çalışma basıncı	3 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	5 mm
Valf dilimi genişliği	18 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	Aksesuarlı, kilitli
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Geçiş	Pozitif geçiş
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
b değeri	0,5
C değeri	2,55 l/sbar
Kapama süresi	25 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	20 ms
Anahtarlama zamanı	100 %
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 0.95 W
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Titreşim direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya uygun olarak sertlik seviyesi 1'de taşıma uygulaması testi
Darbe direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Depolama sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ses basıncı seviyesi	75 dB(A)
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması Şekil C, sanayi standardına göre 9,4 mm Erkek soket

Özellik	Değer
	Kübik tasarım
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine
Pilot egzost bağlantısı 82/84	Bağlantı pleyti
Pilot hava bağlantısı 12	Bağlantı pleyti
Pilot hava bağlantısı 14	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 4	Bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 5	Bağlantı pleyti
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm