



# Vantuz VAS-2-M3-NBR

Ürün numarası: 173438

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1 mm
Vantuz çapı	2 mm
Effektif emiş çapı	1,6 mm
Bağlantının yönü	üstte
Emme vantuzu şekli	yuvarlak düz
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0,07 MPa -0,7 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	-10,15 psi
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	0,14 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	0,14 N
Bağlantı dişi	M3
Vantuz bağlantısı	M3
Vakum bağlantısı	M3
Renk	Siyah
Shore sertliği	55 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Yüksek alımlı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	NBR