

Vantuz VAS-10-M5-PUR

Ürün numarası: 173441

FESTO

OL sızdırmazlık halkalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	10 mm
Effektif emiş çapı	8 mm
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı üstte yuvarlak, standart
Kullanım havası	Atmosfer havası
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	4,5 N
Bağlantı dişi	M5
Vantuz bağlantısı	M5
Vakum bağlantısı	M5
Shore sertliği	62
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç
Vantuz için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)