

## Filtre

### LF-1/2-D-5M-MIDI-A-NPT



Ürün numarası: 173695

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

5 µm filtreleme hassasiyeti, korumalı kavanoz ve otomatik su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Büyüklük                                | Midi   |
| Seri                                    | D  |
| Montaj pozisyonu                        | dikey  |
| Filtreleme derecesi                     | 5 µm   |
| Su boşaltma                             | tam otomatik   |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı               | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Kavanoz koruması                        | Metal korumalı kavanoz                                       |
| Çalışma basıncı                         | 2 ... 12 bar   |
| Standart nominal debi                   | 2.000 l/min  |
| Kullanım havası                         | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-]<br>Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma  |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Depolama sıcaklığı                      | -10 ... 60 °C  |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı       | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]<br>Asal gazlar  |
| Kullanım havası sıcaklığı               | 5 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı                         | 5 ... 60 °C  |
| Bağlantı şekli                          | Hat döşeme<br>Montaj köşebentli<br>Seçenekler:               |
| Pnömatik bağlantı 1                     | 1/2 NPT  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | 1/2 NPT  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun   |
| Malzeme, filtre                         | PE   |
| Malzeme, muhafaza                       | Çinko pres döküm   |
| Malzeme, çanak                          | PC   |