


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-3/4-D-MAXI-A-NPT

Ürün numarası: 173877

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Montaj konumu	dikey
Su tahliye	tam otomatik
Filtre hassasiyeti	40 µm
Çalışma basıncı	2 Bar...12 Bar
Standart anma debisi	8300 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2390 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu montaj köşebenti ile
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC