

Ayak baęlantısı HNC-125

Ürün numarası: 174375

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	125
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün aęırlığı	1902 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Çelik galvanize
Vida malzemesi	Çelik galvanize