


Eklem bağlantı SNCB-100

Ürün numarası: 174395

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Boyut | 100 |
| Standarda dayalı | ISO 15552 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...90 °C |
| Ürün ağırlığı | 1035 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sabitleme malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Cıvata malzemesi | Galvanize çelik |
| Yatak malzemesi | Plastik |
| Disk malzemesi | Galvanize çelik |
| Vida malzemesi | Çelik, galvanize |
| Sigorta malzemesi | Yay çeliği, galvanize |