


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SIES-Q5B-PO-K-L

Ürün numarası: 174549

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Nominal anahtarlama mesafesi	0.8 mm
Garantili anahtarlama mesafesi	0.64 mm
Azaltma faktörleri	Alüminyum = 0,4 Paslanmaz çelik parça 18/8 = 0,7 Bakır = 0,3 Messing = 0,4 Çelik parça 37 = 1,0
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.04 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde kapalı kontak
Maks. anahtarlama frekansı	3000 hz
Maks. anahtarlama frekansı DC	3000 hz
Maks. çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşüşü	2 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Boşta çalışma akımı	10 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	3 damarlı Kablo
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Boyut	5x5x25 mm
Montaj türü	dışı dış ile aynı hizada
Ürün ağırlığı	22 Gram
Gövde malzemesi	Pirinç nikel kaplı

Özellik	Değer
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ek sensör bilgilerinin seçimi	Özel tasarım
Elektrik çıkışı	PNP
Sensör modeli seçimi	Standart