


# Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SIES-Q8B-NO-S-L

Ürün numarası: 174551

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Nominal anahtarlama mesafesi	1.5 mm
Garantili anahtarlama mesafesi	1.2 mm
Azaltma faktörleri	Alüminyum = 0,45 Paslanmaz çelik parça 18/8 = 0,8 Bakır = 0,4 Pirinç = 0,55 Çelik parça 37 = 1,0
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.07 mm
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde kapalı kontak
Maks. anahtarlama frekansı	3500 Hz
Maks. anahtarlama frekansı DC	1500 Hz
Maks. çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşüşü	2 V
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Artakalan dalgalanma	% 10
Boşta çalışma akımı	10 mA
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu M8x1 Soket
Boyut	8x8x59 mm
Montaj türü	dişi diş ile aynı hizada
Ürün ağırlığı	12 g

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm krom kaplama nikel kaplı
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Koruma türü	IP67
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ek sensör bilgilerinin seçimi	Özel tasarım
Elektrik çıkışı	NPN
Sensör modeli seçimi	Standart