


Açılı tutucu HGW-10-A

Ürün numarası: 174818

FESTO

kendinden merkezlemeli, içten veya dıştan tuma için kullanılabilir,
açılma açısı 40°, pozisyonun temassız algılaması için.

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	10
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Max. Açılma açısı	40 deg
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,04$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Açı
Tasarım yapısı	Kol
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	4 Hz
6 bar' da min. açma süresi	5 ms
6 bar' da min. kapama süresi	5 ms
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
6 bar'da toplam tutma torku, açma	25 Ncm
6 bar'da toplam tutma torku, kapama	22 Ncm
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	16 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	0,3 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	0,1 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	0,2 Nm
Ürün ağırlığı	39 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Kapak için malzeme bilgisi	POM
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum Nikel kaplı
Tutma çeneleri için malzeme bilgisi	Alet çeliği Nikel kaplı