

Kablolu soket KMEB-2-230-5

Ürün numarası: 174847

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	400 Gram
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu açılı soket C formu DIN EN 175301-803'e göre
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo çapı	6.2 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm ²
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde malzemesi	PA POM
Fiş kontakları malzemesi	Bronz