



tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-M3

Ürün numarası: 175038

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Valf fonksiyonu | Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | M3 |
| Pnömatik bağlantı 2 | M3 |
| Ayarlama elemanı | Yarık başlı vida |
| Bağlantı şekli | vidalanabilir |
| Kısma yönündeki standart nominal debi | 18 l/min |
| Çek valf yönündeki standart nominal debi | 18 ... 20 l/min |
| Çalışma basıncı | 0,2 ... 10 bar |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 33 l/min |
| Gerі dönüş yönünde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 33 ... 37 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Max. Sıkma torku | 0,3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 2 g |
| Malzeme, vida dişli tapa | Pirinç Nikel kaplı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, ayar vidası | Pirinç |
| Malzeme, döner bağlantı | Çinko pres döküm |