


Kısmalı valfı GRGO-M3-QS-3

Ürün numarası: 175045
Üretimden kalkacak ürün

Çift yönlü kısma. QS-otomatik bağlantılı.

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısmalı fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M3
Pnömatik bağlantı 2	QS-3
Ayarlama elemanı	Yarıklı başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısmalı yönündeki standart nominal debi	41 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısmalı yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	95 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,3 Nm
Ürün ağırlığı	14 g
Material of threaded plug	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Pirinç
Material swivel fitting	Çinko pres döküm