



# Basınç anahtarı PEV-1/4-B-OD-CT

Ürün numarası: 175251

FESTO

Opens or closes an electrical circuit when a certain pressure value is reached. Adjustable pressure switching point, adjustable switching hysteresis. Without connector socket.

Products to be discontinued. Available until 2010.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	CCC
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive low-voltage devices
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Çalışma basıncı	1 ... 12 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş yağsız hava Filtrelenmiş hava, yağlı hava Su Mineral yağ
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Max. Anahtarlama frekansı	3 Hz
Max. Anahtarlama çıkış gerilimi AC	250 V
Max. Anahtarlama çıkış gerilimi DC	125 V
Max. Çıkış akımı	5.000 mA
Elektriksel bağlantı	Tasarım A Erkek soket DIN 43650' e göre Kübik tasarım
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj konumu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ürün ağırlığı	220 g
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Anahtarlama ayarlama aralığı	1 ... 12 bar
Koruma sınıfı	IP65