


# Bağlantı kablosu SIM-M12-5GD-2,5-PU

Ürün numarası: 175715

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu / 5 damarlı Düz soket / açık uçlu M12x1 / -
Soket kodlama	A
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...60 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...60 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özelliği	Standart
Test koşulları hat	Eğilme yorulma mukavemeti: Festo standardına göre Talep üzerine test koşulları Enerji zinciri: > 5 milyon döngü, bükülme yarıçapı 75 mm
Kablo çapı	4.5 mm
Kablo yapısı	5 x 0,25 mm <sup>2</sup>
İletkenin nominal kesiti	0.25 000013
Damar yalımı renk kodu	mavi kahverengi gri siyah beyaz
Koruma türü	IP65 IP68
Ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu halojensiz fosforik asit ester içermez
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PU)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP