


# Adım motoru arayüzü SPC200-SMX-1

Ürün numarası: 175731

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çözünürlük	0,01000 - 9999,99999 Adım/mm
Step motor kontrolör çıkışlarının tipi	RS 485/RS 422 göre Push-pull Maksimum hat uzunluğu 50 m
Giriş versiyonu: READY	Anahtarlama gerilimi 24 V über Relaiskontakt zu schalten
Max. anahtarlama akımı, step motor kontrolör girişi	8 mA
Programlanabilir strok yolu	0 ... 9.999,99 mm
Kademeli motor kontrolörün kontrol sinyalleri	+READY/-READY (Giriş) PULSE DIRECTION ENABLE F/H STEP
Dijital girişlerin sayısı	3
Girişlerin versiyonu	IEC 61131-2 'ye göre Pozitif mantık (PNP) Galvaniz izolasyon yok
Maksimum frekans çıkışı	500 kHz/s
DC girişli nominal işletme voltajı	24 V
Step frequency	80 ... 40.000 Hz
Akım tüketim girişi	8 mA
Tipik akım tüketim girişi	80 mA
Müsaade edilebilir voltaj dalgalanmaları, girişler	+/- 15%
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive for EMC
Ürün ağırlığı	69 g
Elektriksel bağlantı, girişler	Bağlantı plakası 5-pinli
Elektriksel bağlantı, step motor	Soket SUB-D 15-pin
Montaj yeri	3 'ten sonra yukarıya 4 'ten sonra MMI ile yukarıya