



Döner Silindirlçeyrek dönüslü aktüatör DSM-6-180-P-FF

Ürün numarası: 175827

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Boyut | 6 |
| Sönümlleme açısı | 0 drc |
| Dönüş açısı ayar aralığı | 0 drc...180 drc |
| Dönüş açısı | 0 drc...180 drc |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| İnce ayar | -5 drc |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım | Döner kanat |
| Konum algılama | Yok |
| Çalışma basıncı | 3.5 Bar...8 Bar |
| Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 hz |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork | 0.15 Nm |
| İzin verilen kütle atalet momenti | 0.00065 000019 |
| Ürün ağırlığı | 70 Gram |
| Montaj türü | dişi diş ile |
| Pnömatik bağlantı | M3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Tahrik mili malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Alüminyum eloksallı |