


Yuvarlak kesitli silindir

DSAA-50- -P-A-Q

Ürün numarası: 176523

FESTO

Hava bağlantısı silindir eksenine aynı hizada kapak, kare piston kolu
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 1 ... 500 mm |
| Piston çapı | 50 mm |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Dönmeye karşı koruma/Yatak | Kara yatak |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 989 N |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 1.178 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 892 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 40,1 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 977 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 24,8 g |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR TPE-U(PU) |
| Gövde için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı çelik |