



# Yuvarlak kesitli silindir DSAH-63- -P-A-S6

Ürün numarası: 176600

FESTO

Direkt bağlantı için yatak kapaklı, hava bağlantısı silindir eksenine dik kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation

## Bilgi sayfası

| Özellik                                      | Değer  |
|--|--|
| Strok  | 1 ... 500 mm   |
| Piston çapı                                  | 63 mm  |
| Yastıklama                                   | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları         |
| Çalışma basıncı                              | 1 ... 10 bar   |
| Çalışma şekli                                | çift etkili  |
| Kullanım havası                              | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama     | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK      | 2  |
| Çevre sıcaklığı                              | -20 ... 120 °C   |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti             | 1.682 N  |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti                | 1.870 N  |
| 0 mm strokda hareket eden kütle              | 1.137 g  |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık          | 43,9 g   |
| 0 mm strokda ana ağırlık                     | 1.397 g  |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle            | 24,8 g   |
| Pnömatik bağlantı                            | M8   |
| Kapak için malzeme bilgisi                   | İşlenmiş alüminyum alışımlı                              |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | FPM  |
| Gövde için malzeme bilgisi                   | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                          |
| Piston kolu için malzeme bilgisi             | Yüksek alışımlı çelik                                    |