



Yuvarlak kesitli silindir DSAG-63- -PPV-S6

Ürün numarası: 176602

FESTO

Dişli saclı kapak, 120 °C'ye kadar dayanıklı contalar
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Strok | 1 ... 500 mm |
| Piston çapı | 63 mm |
| Yastıklama | PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 120 °C |
| Yastıklama boyu | 27 mm |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 1.682 N |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 1.870 N |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 1.137 g |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 43,9 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 1.397 g |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 24,8 g |
| Pnömatik bağlantı | M45x1,5 |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | FPM |
| Gövde için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı çelik |