

Eklem bağlantı SNCB-80-R3

Ürün numarası: 176948

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Standarda dayalı	ISO 15552
Varyantlar	Korozyona karşı yüksek koruma
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...90 °C
Ürün ağırlığı	632 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Alüminyum pres döküm koruyucu kapaklı
Cıvata malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Yatak malzemesi	Plastik
Disk malzemesi	Galvanize çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sigorta malzemesi	Yay çeliği, galvanize