


# Baęlantı kablosu KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

Ürün numarası: 177676

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	kendinden kılavuzlu vidalı solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün aęırlığı	18 Gram
Elektrik baęlantısı	2 kutuplu / 3 kutuplu Açılı soket / Düz soket kare tasarım / M8x1
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Koruyucu topraklama baęlantısı	mevcut deęil
Kablo uzunluęu	0.5 m
Kablo özellięi	Standart
Kablo çapı	3.4 mm
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-O
Fiş kontakları malzemesi	Bronz
Dişli kovan malzemesi	Nikel kaplı pirinç