

Hortum Birleřtirme Elemanı CQ-22

Ürün numarası: 177698

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Nominal genişlik | 19.2 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Hazne boyutu | 1 |
| Tasarım | İtme-çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 Bar...7 Bar |
| Sıcaklığa baėlı çalışma basıncı | -0.95 Bar...15 Bar |
| İřletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İřletim / kontrol ortamı hakkında not | Yaėlı iřletim mümkün (diėer iřletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluėu | VDMA24364 Zone III |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklıėı | -25 °C...70 °C |
| Ürün aėırlıėı | 36 Gram |
| Pnömatik baėlantı 1 | dıř çapı Ø 22 mm olan boru/hortum için |
| Pnömatik baėlantı 2 | dıř çapı Ø 22 mm olan boru/hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | POM |
| Gevřetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alařımlı paslanmaz çelik |