

# Körleme CQC-15H

Ürün numarası: 177713

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...7 Bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 Bar...15 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-25 °C...70 °C
Ürün ağırlığı	6 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli rakor CQ-15
Pnömatik bağlantı 2	Otomatik rakor CQ-15
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kör tapa malzemesi	POM