


Dağıtıcı CQD-12/15/18/22

Ürün numarası: 177717

FESTO

Dört adet kör tapa ile



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	18,6 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 15 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 75 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Nominal sıkma torku	2,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
Çıkışların sayısı	4
Giriş hatlarının sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	POM